


安裝元件

SMBR-8-8/100-S6

訂貨編號: 538937

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	8
設計	用於 T 型槽
安裝位置	可選
對於活塞直徑	Ø8 - Ø100
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	不使用銅、鋅或鎳含量超過 5% 的金屬。例外情況: 鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
環境溫度	-20 °C...120 °C
產品重量	20 g
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	精製鋁合金 陽極氧化 高合金不鏽鋼
螺絲材料	高合金不鏽鋼