


真空產生器
OVEM-07-H-B-QO-CE-N-1P
訂貨編號: 540022

FESTO



資料表

特性	值
文試管的公稱通徑	0.7 mm
網格尺寸	20 mm
消音器設計	開
安裝位置	可選
噴射器特徵	高真空度 標準
過濾等級	40 µm
手動裝置	按鈕式
整合功能	電控噴射脈衝閥 節流 電控開關閥 過濾器 單向閥 開放式消音器 真空開關
結構特點	模組化
短路電流額定值	是
測得變量	相對壓力
測量原理	壓阻式
開關元件功能	常開觸點
開關功能	閾值比較器 閾值，固定遲滯
閥功能	關閉
反極性保護	適用於所有電氣連接
標準開關量輸入	IEC 61131-2
顯示類型	LED
設定選項	示範
開關位置指示器	LED
開關狀態指示	光學
閾值設定範圍	-1 bar...0 bar
工作壓力	2 bar...8 bar
最大真空度時的工作壓力	4.1 bar
最大真空度	93 %
額定工作壓力	6 bar

特性	值
針對大氣的最大吸氣流量	16 l/min
額定工作壓力下的供氣時間	0.4 s
操作電壓範圍 DC	20.4 V...27.6 V
持續通電率	100%
電感式保護電路	適用於 MZ、MY、ME 線圈
絕緣電壓	50 V
空載電源電流	80 mA
最大輸出電流	100 mA
關閉狀態電流	0.1 mA
開關輸出	PNP
電壓降	1.5 V
線圈的特性參數	24 V DC: 低電流相位 0.3 W, 高電流相位 2.55 W
過載保護	可用
污染等級	3
認證	RCM 商標 c UL us 認證 (OL)
KC 標記	KC-EMV
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
介質溫度	0 °C...50 °C
相對空氣濕度	5 - 85 %
額定工作壓力下的聲壓度	58 dB(A)
防護等級	IP65 III
環境溫度	0 °C...50 °C
最大緊固扭矩	0.8 Nm, 帶內螺紋 2.5 Nm 具通孔
產品重量	321 g
壓力測量範圍	-1 bar...0 bar
精度 (± % FS)	0.5 %FS
遲滯	0.02 bar
開關值的重複性 FS	0.6 %
輸入的開關邏輯	PNP (正切換)
電氣介面	5 針 M12×1 插頭
安裝方式	具通孔 透過內螺紋安裝 具有附件
氣動介面, 氣口 1	QS-8
氣動介面, 氣口 3	整合式消音器
真空介面	QS-8
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
進氣嘴材料	POM
過濾器材料	織物 PA 燒結銅
過濾器外殼材質	加強型聚醯胺
外殼材質	壓鑄鋁 加強型聚醯胺
調節螺絲材質	鋼

特性	值
消音器材料	精製鋁合金 PU 泡沫
螺絲材料	鋼
連接件外殼材料	鍍鎳黃銅
電觸頭材料	鍍金黃銅
針腳的材料	鋼
發射器噴嘴材料	精製鋁合金
鍵盤材質	加強型聚醯胺
接頭材質	鍍鎳黃銅