


連接電纜
NEBB-M8W3-P-2.5-LE3
訂貨編號: 8066664

FESTO



資料表

特性	值
符合標準	電線顏色和連接號，符合 EN 60947-5-2 標準 EN 61076-2-104
防爆	必須遵守證書中的資訊！ 防爆區 2 (ATEX) 區 22 (ATEX)
電纜標識	具有標籤架
電氣介面 1，功能	現場設備端
電氣介面 1，設計	圓形
電氣介面 1，連接類型	插座
電氣介面 1，電纜出口	直角式
電氣介面 1，連接系統	M8x1，A 編碼，符合 EN 61076-2-104 標準
電氣介面 1，介面/線芯數	3
電氣介面 1，使用的介面/線芯	3
電氣介面 1，安裝類型	螺絲鎖，規格 9 mm A/F
電氣介面 2，功能	控制器端
電氣介面 2，介面類型	電纜
電氣介面 2，連接系統	開放式
電氣介面 2，介面/線芯數	3
電氣介面 2，已使用的介面/線芯數	3
操作電壓範圍 DC	0 V...60 V
操作電壓範圍 AC	0 V...60 V
40°C 時的額定電流	4 A
抗電湧性	1.5 kV
電纜長度	2.5 m
電纜特徵	用於靜態應用
電纜測試條件	測試條件按要求提供
彎曲半徑，固定電纜	12 mm
電纜直徑	3.8 mm
電纜結構	3 x 0.25 mm ²
標稱導線橫切面積	0.25 mm ²

特性	值
線端	護套已移除 直接切斷
防護等級	IP65 IP68 IP69K
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-25 °C...70 °C
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟低電壓指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 RoHS 指令 符合英國電氣設備相關規定
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
無塵室等級	4 級，符合 ISO 14644-1
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
電纜護套材料	PVC
電纜護套顏色	灰色
外殼材質	TPE-U(PU)
外殼顏色	黑色
螺絲緊固鎖的材料	鍍鎳黃銅
密封件材質	NBR
電觸頭材料	鍍金銅合金
絕緣護套材料	PVC