

電纜托架
DADG-HL-N8-P2
訂貨編號: 8069000

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	20 25 32 40
旋轉角度調節範圍	0 deg...90 deg
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
產品重量	2.9 g
材料說明	RoHS 合規 不含銅
安裝支架材料	POM