


標準氣缸  
CRDSNU-B-16-200-P-A-MG-A1  
訂貨編號: 8073767

FESTO



資料表

| 特性                 | 值                                 |
|--------------------|-----------------------------------|
| 行程                 | 200 mm                            |
| 活塞直徑               | 16 mm                             |
| 基於標準               | ISO 6432                          |
| 緩衝                 | 兩端具有彈性緩衝環/墊                       |
| 安裝位置               | 可選                                |
| 結構特點               | 缸徑<br>活塞桿<br>缸筒                   |
| 位置偵測               | 透過近接開關                            |
| 工作壓力               | 0.1 Mpa...1 Mpa<br>1 bar...10 bar |
| 工作模式               | 雙作用                               |
| 工作介質               | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| 工作和嚮導介質說明          | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）             |
| 耐腐蝕等級 CRC          | 4 - 極高的耐腐蝕能力                      |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性  | VDMA24364-B2-L                    |
| 適合食品產業使用           | 見補充材料說明                           |
| 環境溫度               | 0 °C...80 °C                      |
| 6 bar 時的理論出力值，返回行程 | 104 N                             |
| 6 bar 時的理論力值，前進行程  | 121 N                             |
| 0 mm 行程的移動質量       | 21 g                              |
| 每 10 mm 行程的額外移動質量  | 2.2 g                             |
| 0 mm 行程的基本重量       | 130 g                             |
| 每 10 m 行程的附加重量     | 4.8 g                             |
| 安裝方式               | 具有附件                              |
| 氣動介面               | G1/8                              |
| 材料說明               | RoHS 合規                           |
| 蓋子材料               | 高合金不鏽鋼                            |
| 活塞桿材質              | 高合金不鏽鋼                            |
| 缸筒材料               | 高合金不鏽鋼                            |