

伺服壓機 YJKP

訂貨編號: 8077950

FESTO



資料表

特性	值
壓緊力	0 kN...17 kN
工作行程	100 mm...400 mm
電纜長度	5 m...15 m
掃描頻率	1000 Hz
協定	EtherNet/IP Modbus® TCP OPC UA PROFINET IO TCP/IP
安裝位置	可選
馬達類型	伺服馬達
最大加速度	2 m/s ²
持續通電率	100%
進給速度	0 mm/s...250 mm/s
精度 (± % FS)	0.25 %FS
最大有效負載	19.5 kg...95 kg
產品重量	5.5 kg...66.7 kg
環境溫度	0 °C...40 °C
儲存溫度	-10 °C...60 °C
防護等級	IP20
相對空氣濕度	0 - 90%
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III