

連接電纜
NEBV-M12G8-KD-3-M12G4
訂貨編號: 547888

FESTO



資料表

特性	值
符合標準	DIN 47100 EN 61076-2-101
結構特點	Y 型分氣頭，兩端均具有電纜
分布	1 接 2
附加功能	比例壓力調節器的類比輸入和輸出的分佈
電纜標識	不具有標籤支架
安裝方式	透過用於 M3 螺絲的通孔
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	圓形
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 電纜出口	直列式
電氣介面 1, 連接系統	M12x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-101 標準
電氣介面 1, 介面/線芯數	8
電氣介面 1, 使用的介面/線芯數	5
電氣介面 1, 安裝類型	螺絲鎖
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 設計	圓形
電氣介面 2, 介面類型	插頭
電氣介面 2, 電纜出口	直列式
電氣介面 2, 連接系統	M12x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-101 標準
電氣介面 2, 介面/線芯數	4
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	4
電氣介面 2, 安裝類型	螺絲鎖
電氣介面 3, 功能	控制器端
電氣介面 3, 設計	圓形
電氣介面 3, 連接類型	插頭
電氣介面 3, 電纜出口	直列式
電氣介面 3, 連接系統	M12x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-101 標準
電氣介面 3, 介面/線芯數	4
電氣介面 3, 使用的介面/線芯數	3

特性	值
電氣介面 3, 安裝類型	螺絲鎖
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
操作電壓範圍 AC	0 V...30 V
40°C 時的額定電流	2 A
抗電湧性	0.8 kV
護罩	是
電纜長度 1	2.5 m
電纜長度 2	0.5 m
電纜特徵	標準
彎曲半徑 1, 固定電纜安裝	33 mm
具有自由移動插件 1 的最小彎曲半徑	66 mm
彎曲半徑 2, 固定電纜安裝	33 mm
具有自由移動插件 2 時的最小彎曲半徑	66 mm
電纜直徑 1	6.3 mm
電纜直徑 1 公差	± 0.2 mm
電纜直徑 2	6.3 mm
電纜直徑 2 的公差	± 0.2 mm
電纜結構	8 x 0.25 mm ²
標稱導線橫切面積	0.25 mm ²
防護等級	IP67
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-25 °C...80 °C
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...80 °C
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規 不含鹵素
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
電纜護套材料	TPE-U(PUR)
電纜護套顏色	灰色
外殼材質	TPE-U(PUR)
外殼顏色	黑色
螺絲緊固鎖的材料	鍍鎳黃銅
密封件材質	NBR
電觸頭材料	黃銅，鍍鎳和鍍金
絕緣護套材料	PP