


連接件
NEFC-M12G8-0.3-M12G5-LK
訂貨編號: 8080777

FESTO



資料表

特性	值
基於標準	EN 61076-2-101
協定	IO-Link®
認證	c UL us 認證 (OL)
電纜標識	不具有標籤支架
產品重量	30 g
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	圓形
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 電纜出口	直列式
電氣介面 1, 連接系統	M12x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-101 標準
電氣介面 1, 介面/線芯數	8
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	3
電氣介面 1, 安裝類型	螺絲鎖
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 設計	圓形
電氣介面 2, 介面類型	插頭
電氣介面 2, 電纜出口	直列式
電氣介面 2, 連接系統	M12x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-101 標準
電氣介面 2, 介面/線芯數	5
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	3
電氣介面 2, 安裝類型	螺絲鎖
電氣介面 3, 使用的介面/線芯數	3
操作電壓範圍 DC	0 V...60 V
操作電壓範圍 AC	0 V...48 V
40°C 時的額定電流	2 A
抗電湧性	0.8 kV
護罩	否
電纜長度	0.3 m
電纜特徵	拖鏈適用
電纜測試條件	測試條件按要求提供

特性	值
彎曲半徑，固定電纜	26 mm
彎曲半徑，移動電纜	26 mm
電纜直徑	5.1 mm
電纜直徑公差	± 0.2 mm
電纜結構	5 x 0.34 mm ²
標稱導線橫切面積	0.34 mm ²
防護等級	IP65 IP67
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-25 °C...90 °C
具有移動電纜的環境溫度	-25 °C...90 °C
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 RoHS 指令
證書簽發機構	UL E474609
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
電纜護套材料	TPE-U(PUR)
電纜護套顏色	銀灰色
外殼材質	TPE-U(PUR)
外殼顏色	黑色
螺絲緊固鎖的材料	壓鑄鋅，鍍鎳
密封件材質	NBR
電觸頭材料	黃銅
絕緣護套材料	PP