



# 增壓閥

## DPA-100-10-A

訂貨編號: 549401

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 活塞直徑              | 100 mm                                                 |
| 安裝位置              | 可選                                                     |
| 結構特點              | 雙活塞式增壓閥<br>具活塞磁鐵                                       |
| 壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位） | 為 G1/4 準備                                              |
| 輸出壓力 2            | 0.4 Mpa...1 Mpa<br>4 bar...10 bar<br>58 psi...145 psi  |
| 工作壓力              | 0.2 Mpa...0.8 Mpa<br>2 bar...8 bar<br>29 psi...116 psi |
| 壓力調節範圍 MPa        | 0.4 Mpa...1 Mpa                                        |
| 壓力調整範圍            | 4 bar...10 bar                                         |
| 壓力調節範圍 psi        | 58 psi...145 psi                                       |
| 入口壓力 1            | 2 bar...8 bar                                          |
| 氣源壓力 1 MPa        | 0.2 Mpa...0.8 Mpa                                      |
| 氣源壓力 1 psi        | 29 psi...116 psi                                       |
| 關於壓力控制範圍的提示       | 如果控制器彈簧張緊到最大限度，則最大輸出壓力可超過 40%。                         |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:3:4]                        |
| 工作和嚮導介質說明         | 不可用潤滑介質工作                                              |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                                            |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                      |
| 儲存溫度              | 5 °C...60 °C                                           |
| 環境溫度              | 5 °C...60 °C                                           |
| 產品重量              | 13000 g                                                |
| 安裝方式              | 透過內螺紋安裝                                                |
| 氣動介面，氣口 1         | G1/2                                                   |
| 氣動介面，氣口 2         | G1/2                                                   |
| 氣動介面，氣口 3         | G1/2                                                   |
| 材料說明              | RoHS 合規                                                |