



小型滑台單元

EGSS-BS-KF-32-100-8P-ST-M-H1-PLK-AA

訂貨編號: 8083804

FESTO



資料表

特性	值
工作行程	100 mm
尺寸	32
行程餘量	0 mm
螺桿直徑	8 mm
螺桿螺距	8 mm/r
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
結構特點	電動小型滑台 具滾珠螺桿傳動 具有整合式驅動器
螺桿類型	滾珠螺桿傳動
位置偵測	馬達編碼器 透過近接開關
轉子位置編碼器	絕對值編碼器，單圈
旋轉位置編碼器，編碼器測量原理	磁感式
附加功能	使用者介面 整合終端位置感應
顯示	LED
最大加速度	5 m/s ²
最大速度	0.19 m/s
重複精度	±0.015 mm
數位邏輯輸出的特點	可配置 無電氣隔離
持續通電率	100%
絕緣防護等級	B
最大數位邏輯輸出電流	100 mA
最大電流消耗	3 A
最大電流消耗，邏輯	300 mA
標稱電壓 DC	24 V
標稱電流	3 A
參數設定介面	IO-Link 使用者介面
允許的電壓波動	+/- 15%

特性	值
電源，介面類型	插頭
電源，連接系統	M12x1, T 編碼，根據 EN 61076-2-111
電源，介面樣式	4
認證	RCM 商標
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-20 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 90%
防護等級	IP40
環境溫度	0 °C...50 °C
環境溫度說明	在環境溫度高於 30°C 時，每高 1 K 須降低功率 2%
最大力 Fy	991 N
最大力 Fz	991 N
100 km 理論壽命值的 Fy（僅供參考）	2135 N
100 km 理論壽命值時的 Fz（僅供參考）	2135 N
最大力矩 Mx	3.4 Nm
最大力矩 My	3.17 Nm
最大力矩 Mz	3.17 Nm
100 km 理論壽命值時的 Mx（僅供參考）	10 Nm
100 km 理論壽命值時的 My（僅供參考）	7 Nm
100 km 理論壽命值時的 Mz（僅供參考）	7 Nm
驅動軸的最大徑向力	140 N
最大進給力 Fx	60 N
參考值有效負載，水平	2 kg
有效負載參考值，垂直	2 kg
進給常數	8 mm/r
參考使用壽命	5000 km
0 mm 行程的移動質量	149 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	12 g
產品重量	1225 g
0 mm 行程的基本重量	924 g
每 10 m 行程的附加重量	30 g
24 V DC 數位邏輯輸出的數量	2
數位邏輯輸入的數量	2
邏輯輸入的工作範圍	24 V
邏輯輸入特性	可配置 無電氣隔離
IO-Link，過程資料內容 OUT	1 位（移入） 1 位（移出） 1 位（退出錯誤） 1 位（中間移動）
IO-Link，過程資料內容 IN	1 位（狀態設備） 1 位元（中間狀態） 1 位（狀態移動） 1 位（狀態輸入） 1-bit (state out)
IO-Link，服務資料 IN	32 位力 32 位位置 32 位速度
IO-Link，所需資料儲存	0.5 kB
輸入的開關邏輯	PNP（正切換）
邏輯接口，接口類型	插頭
邏輯接口，連接技術	M12x1, A 編碼，根據 EN 61076-2-101
邏輯接口，針數/芯數	8

特性	值
安裝方式	透過內螺紋安裝 透過定位套 具有附件 透過圓柱銷
材料說明	RoHS 合規
導向滑塊材料	軋鋼
導軌材料	軋鋼
螺桿材質	軋鋼