

電磁線圈 MH-2-110VAC-PA

訂貨編號: 549907

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
開關位置指示器	否
最短抓取時間	12 ms
持續通電率	100%
功率因數 (cos phi)	0.7
線圈的特性參數	110 V AC: 14.0 VA
容許頻率波動	+/- 10%
允許的電壓波動	+/- 10 %
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟低電壓指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國電氣設備相關規定
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP65
防護等級說明	IP00, 不具有連接插座
環境溫度	-20 °C...50 °C
用於安裝的最大鎖緊扭矩	2 Nm
產品重量	150 g
電氣介面	符合 DIN EN 175301-803 標準
安裝方式	透過鎖緊螺帽
電磁線圈材料	熱固性塑膠 銅
線圈材料	銅