

氣源處理裝置組合 MSB9

訂貨編號: 552938

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	9
系列	MS
驅動方式	電控 手冊 氣動
控制鎖	整合有掛鎖的旋轉手柄
安裝位置	可選 垂直 $\pm 5^\circ$
過濾等級	0.01 μm ...40 μm
冷凝水排放裝置	全自動 手動旋轉 半自動
結構特點	分支模組 活性碳過濾器 調壓閥，具有壓力錶 緩啟動/快速排氣閥 開關閥 纖維過濾器 具壓力錶的過濾調壓閥 無壓力錶的過濾調壓閥 標準比例油霧器 燒結式過濾器，具有冷凝液分離器
最大冷凝容積	220 ml
最大貯油量	490 ml
控制器功能	輸出壓力常數 具有主壓力補償功能 具有二級排氣 具有回流功能
保護罩	整合金屬濾杯
差壓顯示器	畫面顯示 透過壓力感測器
壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）	透過壓力感測器 具有壓力錶
工作壓力	0 Mpa...2 Mpa 0 bar...20 bar 0 psi...290 psi
壓力調節範圍 MPa	0.1 Mpa...1.6 Mpa

特性	值
壓力調整範圍	1 bar...16 bar
壓力調節範圍 psi	14.5 psi...232 psi
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	1400 l/min...18000 l/min
線圈的特性參數	110 V AC: 50/60 Hz, 啟動功率 11.5 VA, 保持功率 8.9 VA 230 V AC: 50/60 Hz, 啟動功率 11.5 Va, 保持功率 9.1 VA 24 V DC: 4.5 W 24 V DC: 8.4 W
認證	c UL us - 認證 (OL)
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟防爆指令 (ATEX) 符合歐盟機械指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令 根據 UK EX 指令 符合英國機器相關規定 符合英國 RoHS 指令 符合英國電氣設備相關規定
歐盟境外防爆認證	EPL Db (GB) EPL Dc (GB) EPL Gb (GB) EPL Gc (GB)
防爆	防爆區 1 (ATEX) 1 區 (UKEX) 防爆區 2 (ATEX) 2 區 (UKEX) 區 21 (ATEX) 21 區 (UKEX) 區 22 (ATEX) 22 區 (UKEX)
ATEX 氣體類別	II 2G
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
安裝方式	具有附件
氣動介面, 氣口 1	G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 1/2 NPT 3/4 NPT 1 NPT 1 1/4 NPT 1 1/2 NPT
氣動介面, 氣口 2	G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 1/2 NPT 3/4 NPT 1 NPT 1 1/4 NPT 1 1/2 NPT
氣動介面, 氣口 3	G1 1 NPT
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋁
碗罩材料	精製鋁合金