

平衡吊套件 YHBP-

訂貨編號: 8087218

FESTO



資料表

特性	值
行程範圍	100 mm...1990 mm
缸徑	50 mm...200 mm
支援的運動	升降柱 三腳運動裝置
反極性保護	用於工作電壓
工作壓力	0.4 Mpa...0.8 Mpa 4 bar...8 bar
最大移動速度	1 m/s
操作電壓範圍 DC	21.6 V...26.4 V
持續通電率	100%
標稱操作電壓 DC	24 V
殘餘波紋	5 %
空載輸出時的電流消耗	2 A
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010[6:4:4]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-20 °C...70 °C
防護等級	IP65
防護等級說明	IP20 防護等級, 用於安全開關設備 PNOZ IP20, 適用於控制系統·CMCB-...-C 控制器 CECC-D 具有 IP20 防護等級 IP54, 適用於控制系統·CMCB-...-CC 在組裝好的狀態下
環境溫度	0 °C...50 °C
負載	25 kg...999 kg
運動裝置的傳輸比	1:5 (針對升降柱) 1:1 - 1:5, 針對並聯式動態抓取系統
產品重量	4.8 kg...60.5 kg
材料說明	RoHS 合規