


IO-Link Master USB CDSU-1

訂貨編號: 8091509

FESTO



資料表

特性	值
符合標準	EN 61131-9
使用說明	用於配合使用支持 Windows 7 或更高版本 (32/64 位) 的 USB IO-Link 主站工具軟體 (可從支援入口網站取得)。
輸入電壓	USB 連接時為 5 V DC 24 V DC±6 V, 透過外部電源
輸入電流	透過外部電源提供最高 2.5 A USB 連接時最高 600 mA
輸出電壓	USB 運行時為 24 V DC ± 10% 24 V DC ± 6 V, 透過外部電源 (最大輸入電壓)
反極性保護	用於工作電壓連接
短路電流額定值	是
過載保護	不可用
認證	RCM 商標
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-10 °C...75 °C
防護等級	IP20
環境溫度	0 °C...55 °C
產品重量	106 g
協定	IO-Link®
IO-Link, 協定版本	主站 V 1.0 主站 V 1.1
IO-Link, 通訊模式	COM1 (4.8 kB)、COM2 (38.4 kB)、COM3 (230.4 kB)
IO-Link, 連接埠等級	A B, 具附件
IO-Link, 介面數量	1
IO-Link, 過程資料長度 OUT	支援參數化設定, 0-32·位元組
IO-Link, 過程資料長度 IN	支援參數化設定, 0-32·位元組
IO-Link, 最短週期時間	1.5 ms
IO-Link, 提供的資料儲存	2·kB/埠

特性	值
IO-Link, 輸出電流	USB 運行時為 80 mA 外部電源最高輸入電流 (<2.5 A)
電源, 功能	附加電源
電源, 介面類型	插座
電源, 連接系統	同軸
電源, 連接技術說明	用於外徑為 5.5 mm/內徑為 2.1 mm 的插頭
電源, 介面樣式	2
USB 介面, 連接技術	USB 2.0, B 型, mini
USB 介面, 電隔離	是
IO-Link 的電氣介面, 介面類型	插座
IO-Link 的電氣介面, 連接技術	M12x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-101 標準
IO-Link 的電氣介面, 針數/芯數	5
氣動介面 IO-Link®, 占用的針/芯	3
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	陽極氧化精製鋁合金