


連接電纜  
NEBV-M12G8-K-2-M12G4  
訂貨編號: 553575

FESTO



資料表

| 特性                 | 值                                 |
|--------------------|-----------------------------------|
| 符合標準               | EN 61076-2-101                    |
| 電纜標識               | 不具有標籤支架                           |
| 電氣介面 1, 功能         | 現場設備端                             |
| 電氣介面 1, 設計         | 圓形                                |
| 電氣介面 1, 連接類型       | 插座                                |
| 電氣介面 1, 電纜出口       | 直列式                               |
| 電氣介面 1, 連接系統       | M12x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-101 標準 |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數     | 8                                 |
| 電氣介面 1, 使用的介面/線芯   | 4                                 |
| 電氣介面 1, 安裝類型       | 螺絲鎖                               |
| 電氣介面 2, 功能         | 控制器端                              |
| 電氣介面 2, 設計         | 圓形                                |
| 電氣介面 2, 介面類型       | 插頭                                |
| 電氣介面 2, 電纜出口       | 直列式                               |
| 電氣介面 2, 連接系統       | M12x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-101 標準 |
| 電氣介面 2, 介面/線芯數     | 4                                 |
| 電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數 | 4                                 |
| 電氣介面 2, 安裝類型       | 螺絲鎖                               |
| 操作電壓範圍 DC          | 0 V...30 V                        |
| 操作電壓範圍 AC          | 0 V...30 V                        |
| 40°C 時的額定電流        | 2 A                               |
| 抗電湧性               | 0.8 kV                            |
| 護罩                 | 是                                 |
| 電纜長度               | 2 m                               |
| 電纜特徵               | 標準                                |
| 彎曲半徑, 固定電纜         | 29 mm                             |
| 彎曲半徑, 移動電纜         | 58 mm                             |
| 電纜直徑               | 5.6 mm                            |
| 電纜直徑公差             | ± 0.2 mm                          |
| 電纜結構               | 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>          |

| 特性                | 值                    |
|-------------------|----------------------|
| 標稱導線橫切面積          | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| 防護等級              | IP67                 |
| 防護等級說明            | 在組裝好的狀態下             |
| 環境溫度              | -25 °C...85 °C       |
| 具有移動電纜的環境溫度       | -5 °C...80 °C        |
| CE 認證（見合格聲明）      | 符合歐盟 RoHS 指令         |
| CE 標記（見合格聲明）      | 符合英國 RoHS 指令         |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L       |
| 材料說明              | RoHS 合規<br>不含鹵素      |
| 污染等級              | 3                    |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力          |
| 電纜護套材料            | TPE-U(PUR)           |
| 電纜護套顏色            | 灰色                   |
| 外殼材質              | TPE-U(PUR)           |
| 外殼顏色              | 黑色                   |
| 螺絲緊固鎖的材料          | 鍍鎳黃銅                 |
| 密封件材質             | NBR                  |
| 電觸頭材料             | 鍍金黃銅                 |
| 絕緣護套材料            | PP                   |