

電子模組  
VMPA1-FB-EMG-D2-8-S  
訂貨編號: 8108545

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| 診斷                  | 狀態監控<br>每個電磁線圈斷線<br>閥短路<br>閥欠壓<br>嚮導氣源故障<br>時間測量逾時 |
| 最大閥位數量              | 4                                                  |
| 最大閥線圈數              | 7                                                  |
| 參數設定                | 每個管道的自動防故障裝置<br>每個管道的作用力<br>每個管道的閒置模式<br>監控        |
| 反極性保護               | 是                                                  |
| 電子元件/感測器的操作電壓範圍 DC  | 18 V...30 V                                        |
| 直流工作電壓，負載電壓         | 18 V...30 V                                        |
| 內部電流消耗，負載電壓         | 6.5 mA                                             |
| 內部電流消耗，工作電壓         | 17 mA                                              |
| 最大輸出數量              | 7                                                  |
| 最大輸入數量              | 1                                                  |
| 每個電磁線圈的標稱吸動電流       | 58 mA 最高達 24 ms                                    |
| 額定電流，含電流降低          | 24 ms 後為 25 mA                                     |
| 隔離管道 — 內部匯流排        | 是                                                  |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力<br>(安裝時)                                |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III                                   |
| 環境溫度                | -5 °C...50 °C                                      |
| 產品重量                | 20 g                                               |
| 電氣控制                | 現場匯流排                                              |
| 外殼材質                | POM                                                |
| 材料說明                | RoHS 合規                                            |