

無桿氣缸 DFPC-125-150-D

訂貨編號: 8110772

FESTO



資料表

特性	值
閥驅動器規格	125
法蘭孔型	F10
行程	150 mm
活塞直徑	125 mm
接頭符合標準	ISO 5210
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
結構特點	缸徑 活塞桿 連桿 缸筒
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.2 Mpa...0.8 Mpa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
額定工作壓力	0.6 Mpa 6 bar 87 psi
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
抗振性	運輸應用測試，嚴重性等級 1，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6 標準
耐衝擊性	衝擊測試，嚴重性等級 1，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27 標準
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	-20 °C...80 °C
端位的衝擊能量	1.1 J
6 bar 時的理論出力值，返回行程	7069 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	7363 N
每 10 mm 返回行程的耗氣量	0.825 l
每 10 mm 前進行程的耗氣量	0.859 l
0 mm 行程的移動質量	1059.6 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	38.9 g
產品重量	4580 g

特性	值
0 mm 行程的基本重量	2968.9 g
每 10 m 行程的附加重量	107.4 g
安裝方式	法蘭上，符合 ISO 5210 標準 具間隔螺栓 是否要：
氣動介面	G1/8
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	重力壓鑄鋁
活塞桿材質	高合金不鏽鋼
活塞桿密封刮泥環材質	TPE-U(PU)
螺帽材料	高合金不鏽鋼
靜態密封件材料	NBR
拉桿材料	高合金不鏽鋼
缸筒材料	光滑陽極氧化精製鋁合金