


**精巧型氣缸**  
**ADNGF-63-50-P-A**  
訂貨編號: 554274

**FESTO**



**資料表**

| 特性                  | 值                                 |
|---------------------|-----------------------------------|
| 行程                  | 50 mm                             |
| 活塞直徑                | 63 mm                             |
| 基於標準                | ISO 21287                         |
| 緩衝                  | 兩端具有彈性緩衝環/墊                       |
| 安裝位置                | 可選                                |
| 結構特點                | 缸徑<br>活塞桿<br>缸筒型材                 |
| 位置偵測                | 透過近接開關                            |
| 扭矩/導向保護             | 具有聯接板的導向桿                         |
| 工作壓力                | 0.1 Mpa...1 Mpa<br>1 bar...10 bar |
| 工作模式                | 雙作用                               |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)            |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                       |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| 環境溫度                | -20 °C...80 °C                    |
| 端位的衝擊能量             | 1.3 J                             |
| 6 bar 時的理論出力值, 返回行程 | 1750 N                            |
| 6 bar 時的理論力值, 前進行程  | 1870 N                            |
| 移動質量                | 541 g                             |
| 產品重量                | 1288 g                            |
| 氣動介面                | G1/8                              |
| 材料說明                | RoHS 合規                           |
| 墊圈螺絲材質              | 鋼                                 |
| 蓋子材料                | 陽極氧化精製鋁合金                         |
| 密封件材質               | TPE-U(PUR)                        |
| 端板材料                | 陽極氧化精製鋁合金                         |
| 活塞桿材質               | 高合金鋼                              |
| 缸筒材料                | 光滑陽極氧化精製鋁合金                       |