

# T型快插接頭 NPQE-LT-R14-Q6-P10

訂貨編號: 8113096

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| 尺寸                  | 標準                                            |
| 公稱通徑                | 4 mm                                          |
| 旋入螺釘上的密封件類型         | 塗層                                            |
| 安裝位置                | 可選                                            |
| 設計                  | L 型, 附加接頭, 內螺紋, 縱向                            |
| 套組規格                | 10                                            |
| 結構特點                | 推挽原理                                          |
| 工作壓力時完整溫度範圍         | -0.095 Mpa...0.8 Mpa<br>-13.775 psi...116 psi |
| 操作壓力的溫度範圍           | -0.95 bar...8 bar                             |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]              |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作                                      |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力                                    |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III                              |
| 無塵室等級               | 4 級, 符合 ISO 14644-1                           |
| 環境溫度                | -5 °C...60 °C                                 |
| 產品重量                | 34.73 g                                       |
| 安裝方式                | 外六角, 規格 17 mm                                 |
| 氣動介面, 氣口 1          | 外螺紋 R1/4                                      |
| 氣動介面, 氣口 2          | 適用於氣管外徑 6 mm                                  |
| 釋放環顏色               | 藍色                                            |
| 材料說明                | RoHS 合規                                       |
| 外殼材質                | 鍍鎳黃銅<br>PBT                                   |
| 螺紋密封件材料             | PTFE                                          |
| 釋放環材料               | POM                                           |
| 氣管密封件材料             | NBR                                           |
| 氣管夾緊元件材質            | 不鏽鋼                                           |