

**插入式軸套**  
**NPQE-D-S10-S8-P10**

訂貨編號: 8113215

**FESTO**



**資料表**

| 特性                         | 值   |
|----------------------------|---|
| 尺寸                         | 標準  |
| 公稱通徑                       | 6 mm  |
| 安裝位置                       | 可選  |
| 設計                         | 直列式設計   |
| 套組規格                       | 10  |
| 結構特點                       | 推挽原理  |
| 工作壓力時完整溫度範圍                | -0.095 Mpa...0.8 Mpa<br>-13.775 psi...116 psi |
| 操作壓力的溫度範圍                  | -0.95 bar...8 bar                             |
| 工作介質                       | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]              |
| 工作和嚮導介質說明                  | 可用潤滑介質工作                                      |
| 耐腐蝕等級 CRC                  | 1 - 低耐腐蝕能力                                    |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性        | VDMA24364 區域 III                              |
| 無塵室適用性, 依據 ISO 14644-14 測量 | 4 級, 符合 ISO 14644-1                           |
| 環境溫度                       | -5 °C...60 °C                                 |
| 產品重量                       | 1.62 g  |
| 氣動介面, 氣口 1                 | 插入式軸套 Ø 10 mm                                 |
| 氣動介面, 氣口 2                 | 插入式軸套 Ø 8 mm                                  |
| 釋放環顏色                      | 藍色  |
| 材料說明                       | RoHS 合規                                       |
| 外殼材質                       | PBT   |
| 釋放環材料                      | POM   |