


# 直角式接頭連接板 VABF-S2-2-A1G2-G12

訂貨編號: 555702

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                                      |
|-------------------|----------------------------------------|
| 寬度                | 52 mm                                  |
| 基於標準              | ISO 5599-2                             |
| 安裝位置              | 可選                                     |
| 工作壓力              | -0.09 Mpa...1 Mpa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]        |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                  |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 0 - 無耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 防護等級              | IP65<br>NEMA 4                         |
| 環境溫度              | -5 °C...50 °C                          |
| 產品重量              | 359 g                                  |
| 安裝方式              | 具通孔                                    |
| 材料說明              | RoHS 合規                                |
| 外殼材質              | 精製鋁合金                                  |