


電磁閥

VYKA-F7-M32-12-D2-PF-5YQ7

訂貨編號: 8114564

FESTO



資料表

特性	值
結構特點	擺動閥，具有膜片密封件
密封原理	軟密封
接觸介質的材料	FFPM PEEK
適合食品產業使用	見補充材料說明
閥功能	三口二位，單穩態，常開/常閉
公稱通徑	1.2 mm
流向	有限可逆
驅動方式	電控
嚮導類型	直接
復位類型	彈簧復位
手動裝置	無
安裝位置	可選
安裝方式	透過用於 M2 螺絲的通孔
電氣介面 1，連接類型	插座
電氣介面 1，連接系統	接口型式 Q7
電氣介面 1，介面/線芯數	2
尺寸	7
網格尺寸	7.5 mm
流體介面	法蘭
中等	液體 氣態介質
介質說明	遵守與介質接觸的材料的耐受性 最大粒徑 5 µm
內部容積	16 µl 流體腔閥 具有流體介面的 26 µl 閥
流體的介質溫度	15 °C...50 °C
氣體介質溫度	15 °C...50 °C
環境溫度	15 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
介質壓力	0 Mpa...0.2 Mpa 0 bar...2 bar 0 psi...29 psi

特性	值
關於介質壓力的注意事項	COM: 0 – 2 bar / 0 – 0.2 MPa / 0 – 29 psi 常閉: 0 – 1 bar / 0 – 0.1 MPa / 0 – 14.5 psi NO: 0 - 1 bar / 0 - 0.1 MPa / 0 - 14.5 psi
破裂壓力	2.3 Mpa 333.5 psi
爆破壓力	23 bar
操作電壓範圍 DC	12 V...26 V
操作電壓範圍 DC 說明	具有電路板 VAVE-K1-...
允許的電壓波動	+/- 10 %
電氣功耗	3.5 W
功耗資訊	與 VAVE-K1-... 組合時，低電流相位 0.3 W，高電流相位 3.5 W，用於 60 ms，
線圈的特性參數	12 - 26 V DC: 低電流相位 0.06 W，高電流相位 2.2 W
絕緣材料等級	B
持續通電率	100%，同時保持電流降 遵守操作電磁閥的注意事項
最大開關頻率	6 Hz
注意開關頻率	取決於環境溫度和安裝狀態 100% 工作週期，取決於環境溫度和安裝條件。工作週期 < 100% 時，開關頻率可能更高。
流體的開啟時間	5 ms
開關時間，開，氣體介質	5 ms
流體的關閉時間	6 ms
開關時間，關，氣體介質	5 ms
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	11 l/min
標準標稱流量資訊	壓降為 1 -> 0 bar（氣體介質）時
流量 Kv	0.021 m³/h 0.35 l/min
流量 Kv 的注意事項	用於水介質 壓差 1 bar
最大操作壓力時的水流量	.03 m³/h 0.5 l/min
外殼材質	加強型聚醯胺 PEEK 加強型 PPA
膜片材質	FFPM
密封件材質	FFPM
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
產品重量	10.9 g
防護等級	IP40
防護等級說明	在組裝好的狀態下
使用說明	僅供室內使用
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力