


齒輪皮帶電缸 EGC-185- -TB-KF

訂貨編號: 556817

FESTO



資料表

特性	值
驅動小齒輪的有效直徑	73.85 mm
工作行程	50 mm...8500 mm
尺寸	185
時規皮帶齒距	8 mm
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
結構特點	直線型電缸 具齒輪皮帶
馬達類型	步進馬達 伺服馬達
測量系統的功能原理	增量
最大加速度	50 m/s ²
最大速度	5 m/s
重複精度	±0.1 mm
持續通電率	100%
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP40
環境溫度	-10 °C...60 °C
區域 Iy 的第二力矩	23400000 mm ⁴
區域 Iz 的第二力矩	27400000 mm ⁴
最大力 Fy	15200 N
最大力 Fz	15200 N
總軸最大力 Fy	15200 N
總軸最大力 Fz	15200 N
100 km 理論壽命值的 Fy (僅供參考)	55997 N
100 km 理論壽命值時的 Fz (僅供參考)	55997 N
最大空轉運作傳輸電阻	110 N
最大力矩 Mx	529 Nm
最大力矩 My	1157 Nm...1820 Nm
最大力矩 Mz	1157 Nm...1820 Nm
總軸最大扭矩 Mx	529 Nm
總軸最大扭矩 My	1157 Nm...1820 Nm

特性	值
總軸最大扭矩 Mz	1157 Nm...1820 Nm
100 km 理論壽命值時的 Mx (僅供參考)	1949 Nm
100 km 理論壽命值時的 My (僅供參考)	4262 Nm...6705 Nm
100 km 理論壽命值時的 Mz (僅供參考)	4262 Nm...6705 Nm
最大進給力 Fx	2500 N
轉動慣量 It	14100000 mm ⁴
每公尺行程的慣性動量 JH	7.6 kgcm ²
每公斤工作負載的轉動慣量 JL	13.694 kgcm ²
進給常數	232 mm/r
參考使用壽命	5000 km
氣動介面，夾緊單元	M5
密封蓋材料	陽極氧化精製鋁合金
型材材質	陽極氧化精製鋁合金
材料說明	RoHS 合規
驅動蓋材料	陽極氧化鍛造鋁合金
導向滑塊材料	鋼
導軌材料	鋼
滑輪材質	高合金不鏽鋼
滑塊材料	陽極氧化精製鋁合金
齒輪皮帶夾緊件材料	壓鑄不鏽鋼
時規皮帶材質	聚氯丁烯，具有玻璃纖維和尼龍塗層 聚氨酯，具有鋼絲繩和尼龍套