

精巧型氣缸 ADN-2 1/2"-

訂貨編號: 557137

FESTO



資料表

特性	值
行程	0.039 in...15.7 in
活塞直徑	2 1/2"
基於標準	ISO 21287
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
結構特點	缸徑 活塞桿 缸筒型材
位置偵測	透過近接開關
訂製品	活塞桿加長外螺紋 加長活塞桿 抗扭轉 高耐腐蝕等級 加強型活塞桿 雙端活塞桿 兩端中空活塞桿 耐高溫密封件, 最高 120 °C 一端活塞桿
扭矩/導向保護	方形活塞桿
工作壓力	0.1 Mpa...1 Mpa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力 3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-4 °F...248 °F
6 bar 時的理論出力值, 返回行程	377.904 N
6 bar 時的理論力值, 前進行程	393 lbf...420 lbf
安裝方式	具通孔 透過內螺紋安裝 具有附件 是否要:
氣動介面	1/8 NPT

特性	值
墊圈螺絲材質	鋼
蓋子材料	陽極氧化精製鋁合金
活塞桿材質	高合金鋼
缸筒材料	光滑陽極氧化精製鋁合金