


位置變送器

SDAC-MHS-M30-1L-PNLK-PN-E-0.3-M8

訂貨編號: 8128404

FESTO



資料表

特性	值
設計	用於 C 型槽
認證	RCM 商標
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
材料說明	RoHS 合規 不含鹵素
使用說明	支持/驅動器-感測器概述「適用於驅動器的合適感測器」
測得變量	位置
測量原理	磁性霍爾
感測範圍	35 mm
環境溫度	-40 °C...80 °C
典型採樣間隔	2 ms
最大移動速度	4 m/s
位移解析度	0.012 mm
重複精度	0.2 mm
開關輸出	2x PNP 或 2x NPN，可調
開關元件功能	常閉或常開觸點，可切換
打開時間	3 ms
關閉時間	3 ms
最大開關頻率	166 Hz
最大開關輸出電壓 DC	30 V
最大輸出電流	50 mA
最大開關電容 DC	1.5 W
電壓降	0.4 V
典型線性錯誤。	±2 mm
短路電流額定值	是
過載保護	可用
協定	IO-Link®
IO-Link®, 版本 ID	V1.1

特性	值
IO-Link®, 設備配置文件	功能定位器 識別和診斷 測量和開關感測器 智慧感測器 - SSP 4.1.1
IO-Link®, 傳輸速率	COM2
IO-Link, SIO-Mode 支援	是
IO-Link®, 連接埠類型	等級 A
IO-Link®, 過程資料長度輸入	32 bit
IO-Link, 過程資料內容 IN	位置值 16 位 MDC 監測 4 位 SSC
IO-Link®, 最短週期時間	3 ms
操作電壓範圍 DC	10 V...30 V
殘餘波紋	10%
空載電源電流	19 mA
反極性保護	是
電氣介面 1, 連接類型	具插頭電纜
電氣介面 1, 連接系統	M8x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-104 標準
電氣介面 1, 介面/線芯數	4
電氣介面 1, 安裝類型	螺絲緊固, 具有六角 A/F 9 mm 和縱向滾花
介面出口方向	同軸向
電觸頭材料	黃銅, 鍍鎳和鍍金
電纜測試條件	彎曲強度: 符合 Festo 標準 抗扭強度: > 300 000 個循環, $\pm 270^\circ/0.1$ m 拖鏈: > 500 萬次循環, 彎曲半徑 28 mm
電纜長度	0.3 m
電纜特徵	拖鏈適用/機器人適用
電纜護套顏色	灰色
電纜護套材料	TPE-U(PUR)
安裝方式	螺釘夾緊 可縱向插入槽內
安裝位置	可選
產品重量	9 g
外殼材質	加強型聚醯胺 高合金不鏽鋼
管接螺帽材料	鍍鎳黃銅
開關狀態指示	黃色 LED
狀態指示	紅色 LED
設定選項	IO-Link® 電容式按鈕
具有移動電纜的環境溫度	-20 °C...70 °C
防護等級	IP65 IP68
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義: 禁止使用銅、鋅、鎳 質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、 印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳
無塵室等級	4 級, 符合 ISO 14644-1