


限位開關盒

SRBC-CA4-YR90-MW-1-1W-M12

訂貨編號: 8137102

FESTO



資料表

特性	值
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
材料說明	RoHS 合規
安全完整性等級 (SIL)	SIL 2
測量原理	機械式/電控式
環境溫度	-20 °C...80 °C
開關輸出	觸點
開關元件功能	撥動開關，單極
最大輸出電流 DC	2 A
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
微動開關型	Omron SS-5
電氣介面	M12
電氣介面 1，連接類型	插頭
電氣介面 1，電纜出口	直列式
電氣介面 1，設計	圓形
電氣介面 1，連接系統	M12x1，A 編碼，符合 EN 61076-2-101 標準
電氣介面 1，介面/線芯數	8
導線可連接的標稱橫切面	0.25 mm²...2.5 mm²
許用的電纜直徑	5 mm...13 mm
尺寸（寬x長x高）	127 mm x 111 mm x 122 mm
定位器和位置感測器的連接點符合標準	VDI/VDE 3845 尺寸 AA 1 VDI / VDE 3845 規格 AA 2 VDI/VDE 3845 規格 AA 3
安裝位置	可選
產品重量	800 g
外殼顏色	灰色
外殼材質	壓鑄鋁
密封件材質	NBR
軸材質	高合金不鏽鋼
螺絲材料	高合金不鏽鋼

特性	值
安裝支架材料	高合金不鏽鋼
卡環材料	高合金不鏽鋼
圓片材料	高合金不鏽鋼
密封蓋材料	電鍍
位置指示器	黃色/紅色
設定角向偵測的範圍	0 deg...90 deg
儲存溫度	-20 °C...50 °C
防護等級	IP67 NEMA 4/4X
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
污染等級	3