

快插接頭
NPQM-D-Q4-S8-P10

訂貨編號: 558766

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	標準
公稱通徑	3.5 mm
設計	直列式設計
套組規格	10
結構特點	推挽原理
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...1.6 Mpa -13.775 psi...232 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...16 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 °C...70 °C
產品重量	10 g
氣動介面, 氣口 1	插入式軸套 Ø 8 mm
氣動介面, 氣口 2	適用於氣管外徑 4 mm
釋放環顏色	銀
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	鍍鎳黃銅
氣管密封件材料	NBR