

插入式軸套
NPQM-D-S12-E-P10
訂貨編號: 558815

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	標準
公稱通徑	10 mm
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...1.6 Mpa -13.775 psi...232 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...16 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 °C...70 °C
產品重量	14 g
氣動介面，氣口 1	插入式軸套 QS-12
氣動介面，氣口 2	插入式軸套 QS-12
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	鍍鎳黃銅