


減速機
EMGA-80-P-G20-EAS-80
訂貨編號: 8141743

FESTO



資料表

特性	值
減速機法蘭尺寸	80 mm
馬達安裝法蘭尺寸	80 mm
扭轉間隙	0.15 deg
減速機類型	行星齒輪
齒輪比	20:1
最大驅動速度	7000 1/min
減速機的工作溫度	-25 °C...90 °C
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	120 Nm
減速機的慣性動量	0.406 kgcm ²
最大輸出扭矩	240 Nm
最大效率	96 %
抗扭剛度	10.4 Nm/arcmin
產品重量	2500 g
減速機介面，輸出軸	80G
減速機介面，驅動軸	80P
材料說明	RoHS 合規