


減速機  
EMGA-60-P-G8-SST-57  
訂貨編號: 8141764

FESTO



資料表

| 特性                | 值                       |
|-------------------|-------------------------|
| 減速機法蘭尺寸           | 60 mm                   |
| 馬達安裝法蘭尺寸          | 57 mm                   |
| 扭轉間隙              | 0.17 deg                |
| 減速機類型             | 行星齒輪                    |
| 齒輪比               | 8:1                     |
| 最大驅動速度            | 13000 1/min             |
| 減速機的工作溫度          | -25 °C...90 °C          |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L          |
| 防護等級              | IP54                    |
| 連續輸出扭矩            | 18 Nm                   |
| 減速機的慣性動量          | 0.067 kgcm <sup>2</sup> |
| 最大輸出扭矩            | 29 Nm                   |
| 最大效率              | 97 %                    |
| 抗扭剛度              | 2.4 Nm/arcmin           |
| 產品重量              | 900 g                   |
| 減速機介面，輸出軸         | 60G                     |
| 減速機介面，驅動軸         | 57A                     |
| 材料說明              | RoHS 合規                 |