


減速機  
EMGA-80-P-G12-SST-87  
訂貨編號: 8141767

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                       |
|---------------------|-------------------------|
| 減速機法蘭尺寸             | 80 mm                   |
| 馬達安裝法蘭尺寸            | 87 mm                   |
| 扭轉間隙                | 0.15 deg                |
| 減速機類型               | 行星齒輪                    |
| 齒輪比                 | 12:1                    |
| 最大驅動速度              | 7000 1/min              |
| 減速機的工作溫度            | -25 °C...90 °C          |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L          |
| 防護等級                | IP54                    |
| 連續輸出扭矩              | 120 Nm                  |
| 減速機的慣性動量            | 0.589 kgcm <sup>2</sup> |
| 最大輸出扭矩              | 192 Nm                  |
| 最大效率                | 97 %                    |
| 抗扭剛度                | 10.4 Nm/arcmin          |
| 產品重量                | 2600 g                  |
| 減速機介面, 輸出軸          | 80G                     |
| 減速機介面, 驅動軸          | 87A                     |
| 材料說明                | RoHS 合規                 |