


精巧型氣缸
ADN-S-6-5-I-A-F1A
訂貨編號: 8142511

FESTO



資料表

特性	值
行程	5 mm
活塞直徑	6 mm
緩衝	無緩衝
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
活塞桿端部	內螺紋
結構特點	缸徑 活塞桿
位置偵測	透過近接開關
訂製品	專用於鋰離子電池製造的生產設施 一端活塞桿
工作壓力	0.2 Mpa...0.8 Mpa 2 bar...8 bar 21.75 psi...116 psi
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義：禁止使用銅、鋅、鎳 質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、 印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳
無塵室等級	6 級，符合 ISO 14644-1
環境溫度	-10 °C...60 °C
端位的衝擊能量	0.006 J
6 bar 時的理論出力值，返回行程	9.4 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	17 N
移動質量	1.6 g
產品重量	10.9 g
安裝方式	具通孔
氣動介面	M3
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金

特性	值
動態密封件材質	NBR TPE-U(PU)
外殼材質	陽極氧化精製鋁合金 陽極氧化
活塞桿材質	高合金不鏽鋼