

緩啟動/快排閥 MS9-SV

訂貨編號: 562176

FESTO



資料表

特性	值
系列	MS
尺寸	9
網格尺寸	90 mm
安全功能	排氣
性能等級 (PL)	排氣/可達 1 類, 安全性能等級 c
結構特點	活塞閘閥
驅動方式	電控
密封原理	軟密封
排氣功能	不具節流選項
手動裝置	無 在嚮導電磁閥上: 不制動; 在緩啟動/快速排氣閥上: 制動, 自重置
復位類型	彈簧復位
嚮導類型	嚮導驅動
閥功能	三口二位, 常閉, 單穩態 緩啟動功能
工作壓力	0.35 Mpa...1.6 Mpa 3.5 bar...16 bar
壓力錶 (類比) 或壓力顯示器 (數位)	為 G1/4 準備 為 G1/8 準備 紅/綠色刻度 透過壓力感測器 具有壓力錶 透過運行狀態指示器
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	8300 l/min...16550 l/min
持續通電率	100%
線圈的特性參數	110 V AC: 50/60 Hz, 啟動功率 14.5 VA, 保持功率 10.5 VA 230 V AC: 50/60 Hz, 啟動功率 14.5 VA, 保持功率 10.5 VA 24 V DC: 2.7 W 24 V DC: 8.4 W
標稱操作電壓 DC	110 V 230 V 24 V
允許的電壓波動	+/- 10 %
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)

特性	值
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65
介質溫度	0 °C...60 °C
環境溫度	0 °C...60 °C
儲存溫度	0 °C...60 °C
耐衝擊性	衝擊測試, 嚴重性等級 1, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27 標準
抗振性	運輸應用測試, 嚴重性等級 1, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6 標準
認證	c UL us - 認證 (OL)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟機械指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國機器相關規定 符合英國 RoHS 指令
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要:
安裝位置	可選
壓力錶連接介面	G1/8 G1/4
電氣介面	類型 A 插頭 符合 EN 175301-803 標準 方形
外殼材質	壓鑄鋁
密封件材質	NBR
活塞式滑閥材料	黃銅
蓋子材料	精製鋁合金
底蓋材質	PA