


# 滑台式電缸 EGSK-46- -

訂貨編號: 562753

FESTO



## 資料表

特性	值
工作行程	200 mm...840 mm
尺寸	46
螺桿直徑	15 mm
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
結構特點	直線型電缸 具滾珠螺桿傳動
參考	參考開關
螺桿類型	滾珠螺桿傳動
最大加速度	20 m/s <sup>2</sup>
最大速度	0.43 m/s...1.48 m/s
重複精度	± 0.003 - ± 0.01 mm
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP10
環境溫度	0 °C...40 °C
固定軸承的動態基本負載額定值	6600 N
區域 ly 的第二力矩	240000 mm <sup>4</sup>
區域 lz 的第二力矩	1500000 mm <sup>4</sup>
最大進給力 Fx	192 N...392 N
每公尺行程的慣性動量 JH	0.39 kgcm <sup>2</sup>
進給常數	10 mm/r...20 mm/r
固定軸承的靜態基本負載額定值	3240 N
安裝方式	透過內螺紋和定位銷
密封蓋材料	壓鑄鋁 含塗層
型材材質	含塗層 高合金鋼
材料說明	RoHS 合規
驅動蓋材料	壓鑄鋁 含塗層
滑塊材料	鋼

特性	值
心軸螺帽材料	鋼
螺桿材質	鋼