


開關閥  
MS9-EM-NG-S-VS  
訂貨編號: 562954

FESTO



資料表

| 特性                      | 值                               |
|-------------------------|---------------------------------|
| 系列                      | MS                              |
| 尺寸                      | 9                               |
| 網格尺寸                    | 90 mm                           |
| 結構特點                    | 活塞閘閥                            |
| 驅動方式                    | 手冊                              |
| 密封原理                    | 軟密封                             |
| 排氣功能                    | 不具節流選項                          |
| 控制鎖                     | 可鎖定旋轉手柄                         |
| 復位類型                    | 施加作用力                           |
| 嚮導類型                    | 直接                              |
| 閥功能                     | 三口二位閥，雙電控                       |
| 工作壓力                    | 0 bar...20 bar                  |
| 搭接                      | 正重疊                             |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 18000 l/min                     |
| 標準額定流量 2-3              | 14100 l/min                     |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）           |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 2 - 中等耐腐蝕能力                     |
| 材料說明                    | RoHS 合規                         |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 介質溫度                    | -10 °C...60 °C                  |
| 聲壓度                     | 93 dB(A)                        |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C                  |
| 安裝方式                    | 管式安裝<br>具有附件<br>是否要:            |
| 安裝位置                    | 可選                              |
| 產品重量                    | 2400 g                          |
| 氣動介面，氣口 3               | G1                              |
| 活塞式滑閥材料                 | POM                             |
| 密封件材質                   | NBR                             |
| 外殼材質                    | 壓鑄鋁                             |