

夾爪安裝

EHAA-G1-B18-16-GGA1-AP

訂貨編號: 8146634

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	16
安裝位置	可選
結構特點	垂直夾爪安裝
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	0 - 100%
環境溫度	0 °C...40 °C
產品重量	95 g
材料說明	RoHS 合規
螺絲材料	高合金鋼 高合金不鏽鋼
支架材料	高合金不鏽鋼
定位元件材質	高合金鋼