

水分離器
MS6N-LWS
訂貨編號: 564898

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	6
系列	MS
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
冷凝水排放裝置	全自動 全自動，電控 手動裝置，非鎖定式
結構特點	離心分離器
最大冷凝容積	38 ml
保護罩	整合金屬濾杯
冷凝水分離程度	99 %
工作壓力	0.8 bar...16 bar
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	2400 l/min...3800 l/min
認證	c UL us - 認證 (OL)
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-] 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適合食品產業使用	見補充材料說明
介質溫度	-10 °C...60 °C
防護等級	IP65 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-10 °C...60 °C
安裝方式	管式安裝 具有附件 是否要：
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋁
碗罩材料	精製鋁合金
螢幕材料	PA