


訂貨編號: 8148344

[illegible]

| 特性                            | 值                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 環境溫度                          | -15 °C...40 °C                                                               |
| 環境溫度說明                        | 最高 80°C，每攝氏度降額為 -1.5%                                                        |
| 最大安裝高度                        | 4000 m                                                                       |
| 最大安裝高度說明                      | 從 1,000 m 開始：每 100 m 僅降低 -1.0%                                               |
| 儲存溫度                          | -20 °C...70 °C                                                               |
| 相對空氣濕度                        | 0 - 90%                                                                      |
| 符合標準                          | IEC 60034                                                                    |
| 溫度等級符合 EN 60034-1             | F                                                                            |
| 最高線圈溫度                        | 155 °C                                                                       |
| 額定等級符合 EN 60034-1             | S1                                                                           |
| 溫度監控                          | 透過 EnDat@2.2 數位量傳輸馬達溫度                                                       |
| 馬達類型符合 EN 60034-7             | IM B5<br>IM V1<br>IM V3                                                      |
| 安裝位置                          | 可選                                                                           |
| 防護等級                          | IP21                                                                         |
| 防護等級說明                        | 馬達軸無徑向軸密封環時等級防護 IP21<br>馬達軸具有 IP65 等級防護，具有徑向軸密封環<br>用機外殼（包括連接元件）具有 IP67 防護等級 |
| 同心度、同軸性、軸向偏移符合 DIN SPEC 42955 | N                                                                            |
| 平衡質量                          | G 2.5                                                                        |
| 止動扭矩                          | < 峰值扭矩的 1.0%                                                                 |
| 標稱條件下的儲存壽命                    | 20000 h                                                                      |
| 介面代碼，馬達輸出                     | 150A                                                                         |
| 電氣介面 1，連接類型                   | 混合插頭                                                                         |
| 電氣介面 1，連接系統                   | M23x1                                                                        |
| 電氣介面 1，介面/線芯數                 | 15                                                                           |
| 污染等級                          | 2                                                                            |
| 材料說明                          | RoHS 合規                                                                      |
| 耐腐蝕等級 CRC                     | 0 - 無耐腐蝕能力                                                                   |

| 特性                | 值                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III                                    |
| 抗振性               | 符合 EN 60068-2-6                                     |
| 耐衝擊性              | 符合 EN 60068-2-29<br>15 g/11 ms, 符合 EN 60068-2-27 標準 |
| 認證                | RCM 商標<br>c UL us - 認證 (OL)                         |
| CE 認證（見合格聲明）      | 符合歐盟電磁相容性指令<br>符合歐盟低電壓指令<br>符合歐盟 RoHS 指令            |
| CE 標記（見合格聲明）      | 符合英國 EMC 指令<br>符合英國 RoHS 指令<br>符合英國電氣設備相關規定         |
| 證書簽發機構            | TÜV 968/FSP 2317.00/21<br>UL E342973                |
| 標稱操作電壓 DC         | 680 V                                               |
| 線圈開關類型            | 裡面標示星號                                              |
| 桿對數量              | 5                                                   |
| 靜止扭矩              | 44 Nm                                               |
| 標稱扭矩              | 39.7 Nm                                             |
| 峰值扭矩              | 86 Nm                                               |
| 標稱轉速              | 1000 1/min                                          |
| 最大轉速              | 1812 1/min                                          |
| 最大機械速度            | 8000 1/min                                          |
| 角加速度              | 100000 rad/s <sup>2</sup>                           |
| 馬達的額定功率           | 4157 W                                              |
| 連續停轉電流            | 11.4 A                                              |
| 標稱馬達電流            | 10.3 A                                              |
| 峰值電流              | 24 A                                                |
| 馬達常數              | 3.85 Nm/A                                           |
| 靜止扭矩常數            | 4.38 Nm/A                                           |
| 電壓常數，相位           | 264.9 mVmin                                         |
| 相間線圈電阻            | 1.016 Ohm                                           |
| 相間線圈電感            | 15.7 mH                                             |
| 線圈縱向感應率 Ld（相位）    | 7.95 mH                                             |
| 線圈交叉電感 Lq（相位）     | 7.85 mH                                             |
| 通電時間常數            | 15.6 ms                                             |
| 發熱時間常數            | 55 min                                              |
| 耐熱性               | 0.42 K/W                                            |
| 測量法蘭              | 450 x 450 x 30 mm, 鋼                                |
| 輸出的總轉動慣量          | 57.6 kgcm <sup>2</sup>                              |
| 產品重量              | 25400 g                                             |
| 容許軸向軸負載           | 346 N                                               |
| 允許的徑向軸負載          | 1730 N                                              |
| 轉子位置編碼器           | 絕對值多轉位元安全編碼器                                        |
| 轉子位置編碼器，製造商標識     | EQI 1331                                            |
| 轉子位置編碼器，絕對可偵測的轉數  | 4096                                                |
| 旋轉位置編碼器介面         | EnDat® 22                                           |
| 旋轉位置編碼器，編碼器測量原理   | 電感式                                                 |
| 轉子位置編碼器，直流工作電壓    | 5 V                                                 |
| 轉子位置編碼器，直流工作電壓範圍  | 3.6 V...14 V                                        |
| 轉子位置編碼器，每轉的位置值    | 524288                                              |
| 轉子位置感測器解析度        | 19 bit                                              |
| 轉子位置編碼器，角測量的系統精度  | -65 arcsec...65 arcsec                              |
| 安全零組件             | 安全零組件                                               |
| 最大 SIL            | 安全完整性等級 2                                           |

| 特性                 | 值               |
|--------------------|-----------------|
| 安全子功能達到 SIL2       | 安全記錄和傳輸單圈位置資料   |
| 最大 PL 和類別          | 效能等級 d, 類別 3    |
| 安全子功能達到 PL d, 類別 3 | 安全記錄和傳輸單圈位置資料   |
| PFHd, 子部件          | 15 x 10E-9, 編碼器 |
| 使用期限 Tm, 子部件       | 20 年, 轉子位置感測器   |
| 平均失效時間 (MTTF), 子零件 | 190 年, 轉子位置感測器  |
| 能效                 | ENEFF (CN)/1 級  |