


控制塊 CPX-CEC

訂貨編號: 567346

FESTO



資料表

特性	值
協定	CODESYS 等級 2 EasyIP Modbus® TCP TCP/IP
尺寸（寬x長x高）	50 x 107 x 55 mm
產品重量	155 g
環境溫度	-5 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	95 % 無冷凝
防護等級	IP65 IP67
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	加強型聚醯胺 PC
LED 顯示屏，產品特點	ERR: PLC 運作時錯誤 M: 修改/強制啟動 PL: 負載電源 PS: 電子元件電源、感測器電源 RUN: PLC 狀態 SF: 系統故障 STOP: PLC 狀態
LED 顯示器，匯流排專用	TP: 連接/流量
針對設備的診斷	面向通道和模組的診斷 模組欠壓/短路 診斷記憶體
操作員控制裝置	旋轉開關，用於 RUN/STOP
IP 位址設定	DHCP 透過 CODESYS 透過 MMI
乙太網路介面	RJ45（插座，8 針）
乙太網路，數量	1
乙太網路，支援的協定	TCP/IP、EasyIP、Modbus TCP

特性	值
乙太網路，插頭	RJ45 襯套 8 針
乙太網路，資料傳輸速率	10/100 Mbit/s
參數設定	CoDeSys V2.3
傳輸率	10/100 bit/s, 符合 IEEE 802.3 (10BaseT) 或 802.3u (100BaseTx)
配置支援	CoDeSys V2.3
附加功能	診斷功能 RS232 通信功能
CPU 資料	32·MB·快閃記憶體 32 MB RAM 400 MHz 處理器
標稱操作電壓 DC	24 V
額定直流工作電壓，負載電壓	不具氣動元件: 18... 30 V 24 V 透過 midi/maxi: 型 21.6 ... 26.4 V 使用 CPA 型氣動裝置: 20.4 ... 26.4 V 使用 MPA 閥島氣動元件: 18 ... 30 V
內部功耗，額定工作電壓	典型值 85 mA
電源故障橋接	10 ms
資料介面	RS 232 介面 Sub-D, 9 針，襯套 9.6 ... 230.4 kbit/s 電氣隔離
程式設計，操作語言	DE、EN
程式語言	符合 IEC 61131-3 KOP AWL ST FUP AS 附加 CFC
程式設計，支援檔案處理	是
程式設計軟體	CODESYS V2.3 由 Festo 提供
程式記憶體	4·MB·使用者程序
加工時間	約 200 µs/1 k 指令
功能模組	CPX 模組診斷讀取 CPX 診斷狀態 複製 CPX 診斷追蹤 及其它
標記	30 kB 剩餘數據 8 MB 全域資料儲存空間 CODESYS 變量