


程式設計電纜
VAVE-P8-VPS

訂貨編號: 570971

FESTO



資料表

特性	值
符合標準	DIN 47100 EN 61076-2-101
結構特點	T 型分氣接頭，控制器端具有電纜
分布	1 接 2
附加功能	比例壓力調節器的編程介面
電纜標識	不具有標籤支架
電氣介面 1，功能	現場設備端
電氣介面 1，設計	圓形
電氣介面 1，連接類型	插座
電氣介面 1，電纜出口	直列式
電氣介面 1，連接系統	M12x1，A 編碼，符合 EN 61076-2-101 標準
電氣介面 1，介面/線芯數	8
電氣介面 1，使用的介面/線芯	8
電氣介面 1，安裝類型	螺絲鎖，規格 14 mm
電氣介面 2，功能	控制器端
電氣介面 2，設計	圓形
電氣介面 2，介面類型	插頭
電氣介面 2，電纜出口	直列式
電氣介面 2，連接系統	M12x1，A 編碼，符合 EN 61076-2-101 標準
電氣介面 2，介面/線芯數	8
電氣介面 2，已使用的介面/線芯數	8
電氣介面 2，安裝類型	螺絲鎖，規格 14 mm
電氣介面 3，功能	控制器端
電氣介面 3，設計	圓形
電氣介面 3，連接類型	插座
電氣介面 3，電纜出口	直列式
電氣介面 3，連接系統	M12x1，A 編碼，符合 EN 61076-2-101 標準
電氣介面 3，介面/線芯數	5
電氣介面 3，使用的介面/線芯數	4
電氣介面 3，安裝類型	螺絲鎖

特性	值
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
操作電壓範圍 AC	0 V...30 V
40°C 時的額定電流	2 A
護罩	是
電纜長度 1	0.15 m
電纜特徵	標準
電纜直徑 1	6.3 mm
電纜直徑 1 公差	± 0.2 mm
電纜結構	8 x 0.25 mm ²
標稱導線橫切面積	0.25 mm ²
防護等級	IP65 IP67
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-25 °C...80 °C
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...80 °C
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料說明	RoHS 合規 不含鹵素
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
電纜護套材料	TPE-U(PUR)
電纜護套顏色	灰色
外殼材質	TPE-U(PUR)
外殼顏色	黑色
螺絲緊固鎖的材料	壓鑄鋅，鍍鎳
密封件材質	NBR
電觸頭材料	鍍金黃銅