


3D 龍門
EXCL-15-
訂貨編號: 8159775

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	15
X 軸行程	200 mm...1000 mm
Y 軸行程	200 mm...700 mm
安裝位置	水平
結構特點	3D 龍門系統
馬達類型	步進馬達
最大加速度	1 m/s ²
最大速度	0.5 m/s
重複精度	±0.1 mm
X 軸的最大搜尋速度	0.03 m/s
X 軸的最大爬行速度	0.003 m/s
Y 軸的最大搜尋速度	0.03 m/s
Y 軸的最大爬行速度	0.003 m/s
Z 軸的最大搜尋速度	0.015 m/s
Z 軸的最大爬行速度	0.003 m/s
額定電壓, X 軸	1.68 V
額定電壓, Y 軸	3.2 V
額定電壓, Z 軸	3.2 V
額定電流, X 軸	4.2 A
額定電流, Y 軸	2 A
額定電流, Z 軸	2 A
每個相位的標稱電流, 有效	2 A...4.2 A
KC 標記	KC-EMV
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-10 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 90%
防護等級	IP10
環境溫度	10 °C...40 °C
馬達保持扭矩	0.5 Nm...1.4 Nm

特性	值
Z 方向的最大作用力	15 N
X 軸的進給常數	64 mm/r
Y 軸的進給常數	37.7 mm/r
Z 軸的進給常數	5 mm/r
安裝方式	具內螺紋 M3
材料說明	RoHS 合規