



真空模組

VABF-S4-1-V2B1-C-VH-20

訂貨編號: 571425

FESTO



資料表

特性	值
文試管的公稱通徑	2 mm
消音器設計	開
反極性保護	適用於所有電氣連接
安裝位置	可選
噴射器特徵	高真空度 標準
手動裝置	鎖定式 按鈕式 封蓋式
整合功能	電控噴射脈衝閥 節流 電控開關閥 電控節氣功能 單向閥 開放式消音器 真空開關
結構特點	非模組化
短路電流額定值	是
測得變量	相對壓力
測量原理	壓阻式
開關功能	閾值比較器
閥功能	五口三位，中壓式
開關元件功能	常開觸點
設定範圍遲滯	-0.9 bar...0 bar
閾值設定範圍	-0.999 bar...0 bar
工作壓力	4 bar...8 bar
額定工作壓力	6 bar
操作電壓範圍 DC	21.6 V...26.4 V
電感式保護電路	適用於 MZ、MY、ME 線圈
空載電源電流	50 mA...150 mA
最大輸出電流	50 mA
持續通電率	100%
電壓降	1.5 V

特性	值
線圈的特性參數	24 V DC: 1.3 W
過載保護	可用
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
介質溫度	0 °C...50 °C
聲壓度	78 dB(A)
防護等級	IP65
環境溫度	0 °C...50 °C
產品重量	1120 g
壓力測量範圍	-1 bar...0 bar
精度 (± % FS)	3 %FS
安裝方式	底座上
氣動介面，氣口 1	底座規格 26 mm，符合 ISO 15407-2 標準
氣動介面，氣口 3	底座規格 26 mm，符合 ISO 15407-2 標準
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	精製鋁合金
螺絲材料	銅 鍍鋅
連接件外殼材料	壓鑄鋅 鍍鎳
電觸頭材料	黃銅 青銅
螢幕材料	PA
鍵盤材質	TPE-U