

壓縮空氣能源效率審計

GFAA-AA-2

訂貨編號: 8159957

FESTO



資料表

特性	值
結構特點	4 至 6 個壓縮機
服務範圍	4 至 6 台壓縮機的壓縮空氣產生分析：能耗/輸送能力/壓力/利用率 壓縮空氣分配分析：至少對兩個消耗點進行壓力測量並計算壓降 氣動應用分析：對生產工廠進行目視檢測，對至少兩個選定機器單元上的氣動應用進行洩漏位置 and 詳細能效分析（取決於複雜性） 節能潛力的詳細分析和提高能效的建議措施 根據 DIN EN ISO 11011 記錄結果 壓縮空氣監測系統方案 產生點氣源處理的測量和分析：選型/乾燥能力/壓縮空氣品質的測量（水和殘油含量）
現場工作	2.5 天
提供服務	8-10 天（需雙方約定）