


小型滑台缸 DGSS-10-40-E1A

訂貨編號: 8164065

FESTO



資料表

特性	值
行程	40 mm
尺寸	10
活塞直徑	10 mm
緩衝	彈性緩衝, 雙面, 行程不可調節
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
結構特點	撥叉式 活塞桿 滑塊
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.1 Mpa...0.8 Mpa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
最大速度	0.5 m/s
重複精度	<= 0.3 mm
工作模式	雙作用
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-C1-L
適用於鋰離子電池生產	適用於降低 Cu/Zn/Ni 含量的電池生產 (F1a)
無塵室適用性, 依據 ISO 14644-14 測量	6 級, 符合 ISO 14644-1
環境溫度	-10 °C...60 °C
端位的衝擊能量	0.018 J
緩衝長度	1.5 mm
最大力 Fy	655 N
最大力 Fz	655 N
最大力矩 Mx	2.4 Nm
最大力矩 My	2.1 Nm
最大力矩 Mz	2.1 Nm
6 bar 時的理論出力值, 返回行程	39 N
6 bar 時的理論力值, 前進行程	47 N

特性	值
移動質量	77 g
產品重量	183 g
安裝方式	具通孔 透過內螺紋安裝
氣動介面	M5
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金
密封件材質	NBR PU
導軌材料	NBR POLYAMID 高質合金鋼
外殼材質	精製鋁合金
活塞桿材質	高合金不鏽鋼