


連接電纜  
NEBC-D8G4-ES-25-N-S-D8G4-ET-G2  
訂貨編號: 8176601

FESTO



資料表

| 特性                 | 值                             |
|--------------------|-------------------------------|
| 基於標準               | EN 61076-2-114                |
| 電纜標識               | 不具有標籤支架                       |
| 連接頻率               | 100                           |
| 產品重量               | 1462 g                        |
| 電氣介面 1, 功能         | 控制器端                          |
| 電氣介面 1, 設計         | 圓形                            |
| 電氣介面 1, 連接類型       | 插頭                            |
| 電氣介面 1, 電纜出口       | 直列式                           |
| 電氣介面 1, 連接系統       | M8x1, D 編碼, 根據 EN 61076-2-114 |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數     | 4                             |
| 電氣介面 1, 使用的介面/線芯   | 4                             |
| 電氣介面 1, 安裝類型       | 螺絲緊固, 具有縱向滾花                  |
| 電氣介面 2, 功能         | 控制器端                          |
| 電氣介面 2, 設計         | 圓形                            |
| 電氣介面 2, 介面類型       | 插頭                            |
| 電氣介面 2, 電纜出口       | 直列式                           |
| 電氣介面 2, 連接系統       | M8x1, D 編碼, 根據 EN 61076-2-114 |
| 電氣介面 2, 介面/線芯數     | 4                             |
| 電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數 | 4                             |
| 電氣介面 2, 安裝類型       | 螺絲緊固, 具有縱向滾花                  |
| 操作電壓範圍 DC          | 0 V...30 V                    |
| 標稱操作電壓 DC          | 24 V                          |
| 40°C 時的額定電流        | 3 A                           |
| 抗電湧性               | 1.5 kV                        |
| 反極性保護              | 否                             |
| 保護導線介面             | 不可用                           |
| 護罩                 | 是                             |
| 傳輸特徵               | 根據系統通訊 AP                     |
| 電纜長度               | 25 m                          |
| 電纜特徵               | 拖鏈適用                          |

| 特性                | 值                |
|-------------------|------------------|
| 電纜測試條件            | 測試條件按要求提供        |
| 彎曲半徑，固定電纜         | 20 mm            |
| 彎曲半徑，移動電纜         | 75 mm            |
| 電纜直徑              | 6.3 mm           |
| 電纜直徑公差            | ± 0.2 mm         |
| 電纜結構              | 1 x (4 x AWG22)  |
| 導線標稱橫切面           | AWG22            |
| 防護等級              | IP65<br>IP67     |
| 防護等級說明            | 在組裝好的狀態下         |
| 特徵                | 耐油               |
| 環境溫度              | -20 °C...60 °C   |
| 具有移動電纜的環境溫度       | -5 °C...60 °C    |
| 儲存溫度              | -40 °C...70 °C   |
| CE 認證（見合格聲明）      | 符合歐盟 RoHS 指令     |
| CE 標記（見合格聲明）      | 符合英國 RoHS 指令     |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L   |
| 材料說明              | RoHS 合規<br>不含鹵素  |
| 污染等級              | 3                |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力      |
| 電纜護套材料            | TPE-U(PUR)       |
| 電纜護套顏色            | 銀灰色，具有天藍色條紋      |
| 外殼材質              | PA<br>TPE-U(PUR) |
| 外殼顏色              | 黑色               |
| 螺絲緊固鎖的材料          | 鍍鎳黃銅             |
| 密封件材質             | NBR              |
| 電觸頭材料             | 鍍金銅合金            |
| 絕緣護套材料            | PP               |