


氣控閥

VUWG-L10A-M52-R-M3

訂貨編號: 573795

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	五口二位，單穩態
驅動方式	氣動
閥尺寸	10 mm
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	100 l/min
工作口	M3
工作壓力	2.5 bar...10 bar
結構特點	活塞閘閥
復位類型	彈簧復位 氣動彈簧
網格尺寸	10.5 mm
排氣功能	具有節流選項
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
手動裝置	無
嚮導類型	直接
流向	有限可逆
搭接	正重疊
響導壓力	2.5 bar...10 bar
適用於真空	否
關閉時間	11 ms
打開時間	5 ms
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
無塵室等級	5 級，符合 ISO 14644-1
介質溫度	-5 °C...50 °C
嚮導介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-5 °C...60 °C
產品重量	37 g

特性	值
安裝方式	在 PR 氣路板上 具通孔 是否要:
嚮導氣口 12	M5
嚮導氣口 14	M5
氣動介面, 氣口 1	M3
氣動介面, 氣口 2	M3
氣動介面, 氣口 3	M3
氣動介面, 氣口 4	M3
氣動介面, 氣口 5	M3
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	HNBR NBR
外殼材質	鋁 陽極氧化