

氣控閥  
VUWG-L10-B52-M7  
訂貨編號: 573825

FESTO



資料表

| 特性                      | 值                               |
|-------------------------|---------------------------------|
| 閥功能                     | 五口二位雙電控                         |
| 驅動方式                    | 氣動                              |
| 閥尺寸                     | 10 mm                           |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 380 l/min                       |
| 工作口                     | M7                              |
| 工作壓力                    | -0.9 bar...10 bar               |
| 結構特點                    | 活塞閘閥                            |
| 網格尺寸                    | 10.5 mm                         |
| 排氣功能                    | 具有節流選項                          |
| 密封原理                    | 軟密封                             |
| 安裝位置                    | 可選                              |
| 手動裝置                    | 無                               |
| 嚮導類型                    | 直接                              |
| 流向                      | 可逆                              |
| 搭接                      | 正重疊                             |
| 響導壓力                    | 1.5 bar...10 bar                |
| 適用於真空                   | 是                               |
| 逆轉開關時間                  | 5 ms                            |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）           |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 2 - 中等耐腐蝕能力                     |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 無塵室等級                   | 5 級，符合 ISO 14644-1              |
| 介質溫度                    | -5 °C...50 °C                   |
| 嚮導介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 環境溫度                    | -5 °C...60 °C                   |
| 產品重量                    | 48 g                            |
| 安裝方式                    | 在 PR 氣路板上<br>具通孔<br>是否要:        |
| 嚮導氣口 12                 | M5                              |
| 嚮導氣口 14                 | M5                              |

| 特性        | 值           |
|-----------|-------------|
| 氣動介面，氣口 1 | M7          |
| 氣動介面，氣口 2 | M7          |
| 氣動介面，氣口 3 | M7          |
| 氣動介面，氣口 4 | M7          |
| 氣動介面，氣口 5 | M7          |
| 材料說明      | RoHS 合規     |
| 密封件材質     | HNBR<br>NBR |
| 外殼材質      | 鋁<br>陽極氧化   |