

電氣連接板 VAVE-L1-1R1-LR

訂貨編號: 573922

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--------------------------|
| 反極性保護 | 雙極性的 |
| 附加功能 | 火花抑制 保持電流降低 |
| 訊號狀態顯示器 | LED |
| 標稱操作電壓 DC | 24 V |
| 抗電湧性 | 0.8 kV |
| 污染等級 | 3 |
| 認證 | RCM 商標 |
| CE 認證 (見合格聲明) | 符合歐盟電磁相容性指令 |
| CE 標記 (見合格聲明) | 符合英國 EMC 指令 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 防護等級 | IP65 |
| 環境溫度 | -5 °C...60 °C |
| 安裝位置 | 可選 |
| 最大緊固扭矩 | 0.27 Nm |
| 產品重量 | 3.2 g |
| 電氣介面 | 4 針/2 針 M8/- 插頭/插座 |
| 保護導線介面 | 不可用 |
| 安裝方式 | 透過自攻螺絲安裝在電磁閥上 |
| 外殼顏色 | 黑色 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 蓋子材料 | PA |
| 密封件材質 | EPDM |
| 外殼材質 | PA |
| 螺絲材料 | 回火鋼 |