


限位開關盒

SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2

訂貨編號: 8182177

FESTO



資料表

特性	值
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟低電壓指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令 符合英國電氣設備相關規定
材料說明	RoHS 合規
測得變量	位置
測量原理	機械式/電控式
感測範圍	0 deg...90 deg
環境溫度	-20 °C...70 °C
開關輸出	觸點
開關元件功能	撥動開關，單極
最大開關輸出電壓 DC	30 V
最大交流輸出電流	3000 mA
最大輸出電流 DC	1000 mA
操作電壓範圍 AC	0 V...230 V
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
微動開關型	Omron SS-5
電氣介面	螺紋端子
電氣介面 1，連接類型	接線板
電氣介面 1，電纜出口	直列式
電氣介面 1，設計	直角式
電氣介面 1，連接系統	螺紋端子
電氣介面 1，介面/線芯數	10
導線可連接的標稱橫切面	0.25 mm ² ...2.5 mm ²
電纜接頭	M20x1.5
尺寸（寬x長x高）	130 mm x 85 mm x 128 mm 130 mm x 85 mm x 138 mm 130 mm x 85 mm x 158 mm 147 mm x 85 mm x 128 mm 147 mm x 85 mm x 138 mm

特性	值
定位器和位置感測器的連接點符合標準	VDI/VDE 3845 尺寸 AA 1 VDI / VDE 3845 規格 AA 2 VDI/VDE 3845 規格 AA 3
安裝位置	可選
產品重量	460 g
外殼顏色	黑色
外殼材質	PA
密封件材質	NBR
軸材質	尼龍
螺絲材料	不鏽鋼
安裝支架材料	尼龍
卡環材料	高合金不鏽鋼
保護蓋材料	電腦
開關狀態指示	光學
位置指示器	黃色/紅色
設定角向偵測的範圍	0 deg...90 deg
儲存溫度	-20 °C...50 °C
防護等級	IP66 IP67 II
耐衝擊性	衝擊測試，嚴重性等級 1，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27 標準
抗振性	運輸應用測試，嚴重性等級 1，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6 標準
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
污染等級	3