


調壓閥  
MS4-LR-1/8-D5-VS-OS  
訂貨編號: 8190232

FESTO



資料表

| 特性                      | 值                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 尺寸                      | 4                                       |
| 系列                      | MS                                      |
| 控制鎖                     | 可鎖定旋轉手柄                                 |
| 安裝位置                    | 可選                                      |
| 結構特點                    | 直動式膜片調壓閥                                |
| 控制器功能                   | 輸出壓力常數<br>具有二級排氣<br>具有回流功能              |
| 工作壓力                    | 0.08 Mpa...1.4 Mpa<br>0.8 bar...14 bar  |
| 壓力調整範圍                  | 0.3 bar...4 bar                         |
| 最大壓力遲滯                  | 0.025 Mpa<br>0.25 bar<br>3.625 psi      |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 1200 l/min                              |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體 |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                   |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 2 - 中等耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 儲存溫度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 適合食品產業使用                | 見補充材料說明                                 |
| 介質溫度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 產品重量                    | 225 g                                   |
| 安裝方式                    | 面板式安裝<br>管式安裝<br>具有附件<br>是否要：           |
| 氣動介面，氣口 1               | G1/8                                    |
| 氣動介面，氣口 2               | G1/8                                    |
| 材料說明                    | RoHS 合規                                 |
| 底座材質                    | 壓鑄鋁                                     |

| 特性     | 值         |
|--------|-----------|
| 控制面板材料 | PA<br>POM |
| 密封件材質  | NBR       |
| 外殼材質   | 壓鑄鋁       |
| 膜片材質   | NBR       |